

บริการขัดผิวข้อต่อด้วยวิธี Electropolishing!

สำหรับลูกค้าที่ใช้ข้อต่อเฟอร์รูลู และต้องการขัดผิวข้อต่อด้วยไฟฟ้า

ทนต่อการกัดกร่อน

ทำความสะอาดง่ายขึ้น

ป้องกันการเกาะติดของสิ่งแปลกปลอม

ข้อดีของการขัดผิวด้วยวิธี Electropolishing...

การขัดผิวข้อต่อด้วยวิธี Electropolishing ช่วยให้ข้อต่อทนต่อการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม อีกทั้งยังทำความสะอาดได้ง่ายและทั่วถึงมากขึ้น เนื่องจากพื้นผิวข้อต่อจะถูกทำให้เรียบสม่ำเสมอ จึงช่วยป้องกันไม่ให้เกิดสิ่งแปลกปลอมเกาะติดและป้องกันการเกิดสนิมได้อีกด้วย

ทนต่อการกัดกร่อน

สามารถทำความสะอาดฆ่าเชื้อ (SIP) เพื่อป้องกันการเกิดสนิม!

ทำความสะอาดง่าย


ผิวข้อต่อมีความเรียบและลื่น จึงทำความสะอาดได้ง่ายและทั่วถึง!

ป้องกันการเกาะติดของสิ่งแปลกปลอม

ของเหลวเกาะติดบนพื้นผิวข้อต่อได้น้อย ช่วยลดแรงดันย้อนกลับที่เกิดจากการสะสมตกค้างบริเวณ ผิวข้อต่อ!

กระบวนการขัดผิวข้อต่อด้วยวิธี Electropolishing

เตรียมผิวโดยการปัดส่วนที่สัมผัสกับของไหลของข้อต่อ (SUS316L) ด้วยอุปกรณ์ขัดเบอร์ +400 ตามด้วยกระบวนการขัดมันโดยใช้ไฟฟ้า



ขนาดของข้อต่อและท่ออ่อนก็สามารถทำได้


ข้อต่อประเภท หัวและข้อต่อ TOYOCONNECTOR สำหรับท่ออ่อนที่มีขนาดตั้งแต่ 19 ถึง 50 มิลลิเมตร หมายเหตุ ไม่สามารถขัดผิวได้ในบางขนาดและบางรุ่นข้อต่อ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดตามด้านล่างนี้

↓ รายการข้อต่อที่รองรับการขัดมันด้วยวิธี Electropolishing! ↓

ข้อต่อประเภทหัว

รายละเอียดทางเทคนิคของข้อต่อหัวท่ออ่อน TOYOSILICONE HOSE SERIES

(ท่ออ่อนที่เข้ากันได้: TOYOSILICONE HOSE, HYBRID TOYOSILICONE HOSE, TOYOSILICONE-S HOSE, TOYOSILICONE-S2 HOSE, TOYOSILICONE-P HOSE)


ประเภทข้อต่อ	รหัสสินค้าข้อต่อ	ท่ออ่อนที่เข้ากันได้		ข้อมูลจำเพาะของข้อต่อเฟอร์รูลู	ขนาด (มม.)				
		ID มม.	รหัสสินค้า		A	B	C	D	L
	HF-19-15A	19	TSI, TSIS, TSIS2, TSIP, HTSI	15A	34.0	27.5	17.5	16.5	54.0
	HF-19-1S			1S	50.5	43.5	23.0	16.5	54.0
	HF-25-1S	25	TSI, TSIS, TSIS2, TSIP, HTSI	1S	50.5	43.5	23.0	22.0	56.0
	HF-25-1.5S			1.5S	50.5	43.5	35.7	22.0	56.0
	HF-32-1.5S	32	TSI, TSIS, TSIS2, HTSI	1.5S	50.5	43.5	35.7	28.0	67.0
	HF-38-1.5S	38	TSI, TSIS, TSIS2, HTSI	1.5S	50.5	43.5	35.7	34.0	73.0
	HF-38-2S			2S	64.0	56.5	47.8	34.0	73.0
HF-50-2S	50	TSI, TSIS, TSIS2	2S	64.0	56.5	47.8	46.0	75.0	

วัสดุ / ข้อต่อหางปลาโลหะ: SUS316L, ปลอกหุ้มข้อต่อ: SUS304

※ ผลิตภัณฑ์นี้ต้องตามมาตรฐาน RoHS2 ฉบับแก้ไข

รายละเอียดทางเทคนิคของข้อต่อหัวท่ออ่อน TOYOFUSSO HOSE SERIES

(ท่ออ่อนที่เข้ากันได้: TOYOFUSSO HOSE, TOYOFUSSO-S HOSE, TOYOFUSSO-E HOSE, TOYOFUSSO SOFT HOSE, TOYOFUSSO SOFT-S HOSE)


ประเภทข้อต่อ	รหัสสินค้าข้อต่อ	ท่ออ่อนที่เข้ากันได้		ข้อมูลจำเพาะของข้อต่อเฟอร์รูลู	ขนาด (มม.)					
		ID มม.	รหัสสินค้า		A	B	C	D	L	
	HFB-19-15A	19	FF, FFS, FFE, FFY, FFYS	15A	34.0	27.5	17.5	13.8	60.0	
	HFB-19-1S			1S	50.5	43.5	23.0	13.8	60.0	
	HFB-25-1S	25		1S	50.5	43.5	23.0	19.0	56.0	
	HFB-25-1.5S			1.5S	50.5	43.5	35.7	19.0	56.0	
	HFB-32-1.5S	32		FF, FFS	1.5S	50.5	43.5	35.7	25.5	70.0
	HFB-38-1.5S	38		FF, FFS, FFYS	1.5S	50.5	43.5	35.7	31.0	73.0
	HFB-38-2S				2S	64.0	56.5	47.8	31.0	73.0
HFB-50-2S	50	FF	2S	64.0	56.5	47.8	43.0	75.0		

วัสดุ / ข้อต่อหางปลาโลหะ: SUS316L, ปลอกหุ้มข้อต่อ: SUS304

※ ผลิตภัณฑ์นี้ต้องตามมาตรฐาน RoHS2 ฉบับแก้ไข

รายละเอียดทางเทคนิคของข้อต่อหัวท่ออ่อน ECORON HOSE SERIES

(ท่ออ่อนที่เข้ากันได้: ECORON HOSE, ECORON-S HOSE)

ประเภทข้อต่อ	รหัสสินค้าข้อต่อ	ท่ออ่อนที่เข้ากันได้		ข้อมูลจำเพาะของข้อต่อเฟอร์รูลู	ขนาด (มม.)				
		ID มม.	รหัสสินค้า		A	B	C	D	L
	HF-25-1S	25	EC, ECS	1S	50.5	43.5	23.0	22.0	56.0
	HF-38-1.5S			1.5S	50.5	43.5	35.7	34.0	73.0
	HF-50-2S			2S	64.0	56.5	47.8	46.0	75.0


วัสดุ / ข้อต่อหางปลาโลหะ: SUS316L, ปลอกหุ้มข้อต่อ: SUS304

※ ผลิตภัณฑ์นี้ต้องตามมาตรฐาน RoHS2 ฉบับแก้ไข

รายละเอียดทางเทคนิคของข้อต่อหัวท่ออ่อน TOYOFOODS HOSE SERIES

(ท่ออ่อนที่เข้ากันได้: TOYOFOODS HOSE, HYBRID TOYOFOODS HOSE, TOYOFOODS-S HOSE, TOYORING-F HOSE)

Note: Not included with HYBRID TOYOFOODS-S HOSE


ประเภทข้อต่อ	รหัสสินค้าข้อต่อ	ท่ออ่อนที่เข้ากันได้		ข้อมูลจำเพาะของข้อต่อเฟอร์รูลู	ขนาด (มม.)				
		ID มม.	รหัสสินค้า		A	B	C	D	L
	HFA-25-1S	25	TFB, TFS, TGF, EC, ECS, FF, FFS	1S	50.5	43.5	23.0	19.0	56.0
	HFA-38-1.5S			1.5S	50.5	43.5	35.7	31.0	73.0
	HFA-50-2S			2S	64.0	56.5	47.8	43.0	75.0

วัสดุ / ข้อต่อหางปลาโลหะ: SUS316L, ปลอกหุ้มข้อต่อ: SUS304

※ ผลิตภัณฑ์นี้ต้องตามมาตรฐาน RoHS2 ฉบับแก้ไข

รายละเอียดทางเทคนิคของข้อต่อหัวท่ออ่อน FUSSTHERMO-S100°C HOSE

(ท่ออ่อนที่เข้ากันได้: FUSSTHERMO-S100°C HOSE)

ประเภทข้อต่อ	รหัสสินค้าข้อต่อ	ท่ออ่อนที่เข้ากันได้		ข้อมูลจำเพาะของข้อต่อเฟอร์รูลู	ขนาด (มม.)				
		ID มม.	รหัสสินค้า		A	B	C	D	L
	HFC-12-10A	12	FSTH100C	10A	34.0	27.5	14.0	10.5	47.0
	HFC-15-15A			15A	34.0	27.5	17.5	13.5	47.0
	HFC-19-15A			15A	34.0	27.5	17.5	17.0	50.5
	HFC-25-1S			1S	50.5	43.5	23.0	22.6	52.5

วัสดุ / ข้อต่อหางปลาโลหะ: SUS316L, ปลอกหุ้มข้อต่อ: SUS304

※ ผลิตภัณฑ์นี้ต้องตามมาตรฐาน RoHS2 ฉบับแก้ไข

※ เมื่อสั่งซื้อสินค้า กรุณาระบุประเภทข้อต่อที่จะติดตั้งและความยาวท่ออ่อนที่จะผลิตตัดกัน

※ ข้อต่อไม่มีหมายเลขแยกต่างหาก

ช่วงความยาว


ข้อต่อหัวที่สามารถใช้ได้ (อ้างอิงตาม JIS B 8360)

ความยาวของชิ้นส่วนประกอบ = มม.	ความคลาดเคลื่อน = มม.
ต่ำกว่า 500	+10 0
500 ขึ้นไป แต่ต่ำกว่า 1000	+15 0
1000 ขึ้นไป แต่ต่ำกว่า 2000	+20 0
2000 ขึ้นไป แต่ต่ำกว่า 5000	+1.0% 0
5000 ขึ้นไป	+2.0% 0

ข้อต่อ TOYOCONNECTOR

ข้อต่อ TOYOCONNECTOR TC6-F

(ท่ออ่อนที่เข้ากันได้: TOYOFOODS HOSE, TOYOFOODS-S HOSE, TOYORING-F HOSE, ECORON HOSE, ECORON-S HOSE, TOYOFUSSO HOSE, TOYOFUSSO-S HOSE, TOYOFUSSO SOFT-S HOSE)


Couplings appearance	รหัสสินค้าข้อต่อ	ท่ออ่อนที่เข้ากันได้		ข้อมูลจำเพาะของข้อต่อเฟอร์รูลู	ขนาด (มม.)						
		ID มม.	รหัสสินค้า		L	φ d1	F	A	B	C	HEX2
	TC6-F32-1.5S	32	TFB, TFS, TGF, EC, ECS, FF, FFS	1.5S	70.5	25.0	81.0	50.5	43.5	35.7	6
	TC6-F38-1.5S			1.5S	76.5	31.0	88.0	50.5	43.5	35.7	6
	TC6-F50-2S			2S	88.5	42.0	106.0	64.0	56.5	47.8	8

วัสดุ / ข้อต่อหางปลาโลหะ: SCS16 (เทียบเท่า SUS316L), แคลมป์: SCS14 (เทียบเท่า SUS316), ปลอกหุ้ม: EPDM, สเปคเซอร์: แหวนวงแหวน (เฉพาะขนาด 50 เท่านั้น); โฟลอะซีทาล: โซลาร์ SUSXM7 (เทียบเท่า SUS304), สารหล่อลื่นส่วนผสมซิลิโคน: วาระบิริงคองเซชัน NSF "H1" (จาระบิริงคองเซชัน NSF "H1")

※ ผลิตภัณฑ์นี้ต้องตามมาตรฐาน RoHS2 ฉบับแก้ไข

ข้อต่อ TOYOCONNECTOR TC6-FS

(ท่ออ่อนที่เข้ากันได้: TOYOSILICONE HOSE, HYBRID TOYOSILICONE HOSE, TOYOSILICONE-S HOSE)

Couplings appearance	รหัสสินค้าข้อต่อ	ท่ออ่อนที่เข้ากันได้		ข้อมูลจำเพาะของข้อต่อเฟอร์รูลู	ขนาด (มม.)						
		ID มม.	รหัสสินค้า		L	φ d1	F	A	B	C	HEX
	TC6-FS32-1.5S	32	TSI, HTSI, TSIS	1.5S	76.0	26.0	86.0	50.5	43.5	35.7	6
	TC6-FS38-1.5S			1.5S	81.0	32.0	94.0	50.5	43.5	35.7	6
	TC6-FS50-2S	50	TSI, TSIS	2S	93.5	44.0	113.0	64.0	56.5	47.8	8

วัสดุ / ข้อต่อหางปลาโลหะ: SCS16 (เทียบเท่า SUS316L), แคลมป์: SCS14 (เทียบเท่า SUS316), ปลอกหุ้ม: PTFE, สเปคเซอร์: โซลาร์ SUSXM7 (เทียบเท่า SUS304), สารหล่อลื่นส่วนผสมซิลิโคน: วาระบิริงคองเซชัน NSF "H1"

※ ผลิตภัณฑ์นี้ต้องตามมาตรฐาน RoHS2 ฉบับแก้ไข

หากต้องการสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดของกระบวนการ ค่าใช้จ่าย และระยะเวลาส่งมอบ

กรุณาโทรติดต่อหมายเลขที่ระบุไว้ด้านล่าง ☎ 02-741-6001